



## Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna, tárral KK 114 F, 40 mm × 50 m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	557950
GTIN	2050001024657
Árucikk kategória	56V

### Leírás

#### Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

**VSM KK 114 F** típus: **Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

A tartó 5 db 557700 sz. műhelytekerccsel feltöltve – 60, 80, 120, 150, 240-es szemcse (40 mm széles, 50 m hosszú).

#### Kivitel reklámszöveg:

**VSM KK 114 F** típus: **barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető. A tartó 5 db 557700 sz. műhelytekerccsel feltöltve – 60, 80, 120, 150, 240 szemcse (40 mm széles, 50 m hosszú).

#### Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

### Műszaki leírás

Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Műhelytekercs szélessége	40 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	40 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászson

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Tartó 5 műhelytekercshez20 – 50 mm×50 m	557960
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 120	557700 120
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 240	557700 240

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 150	557700 150
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 80	557700 80
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 60	557700 60