

HOLEX**Félkerek reszelő, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 250mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 513210 250 |
| GTIN | 4045197571670 |
| Árucikk kategória | 52A |

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

Felületvágattal; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form E

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Szár nélküli hossz | 250 mm |
| Keresztmetszet | 23×6 mm |
| Terméknév attribútum | 2-es vágat |
| Alak | E |
| Alak leírása | Félkerek |
| Reszelőfelület | minden oldalon vágattal |
| reszelőnyéllel | nem |
| Szabvány | DIN 7261 |
| Termék fajtája | Műhelyreszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519600 120 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm | 519510 125 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519550 120 |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519600 110 |
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm | 519400 140 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519510 110 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519550 110 |