



## Univerzális lapos reszelő nyéllal, speciális vágattal, Szár nélküli hossz: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	515000 100
GTIN	4009215169911
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

Tompavégű laposreszelő speciális reszelőfogakkal és széles forgácstörökkel a könnyű és fáradtságmentes reszeléshez és a nagyon jó forgácsolási teljesítményhez – a forgácsterék nem tömődnek el – jó forgácskivetés. **A lapos oldalak speciális vágattal, közülük az egyik oldal forgácstörő horonnyal a lehető legnagyobb reszelési teljesítmény érdekében. Hátoldal végigfutó vágattal a különösen finom felület-megmunkáláshoz. Tompa végű reszelők.** Mini univerzális reszelő, PVC bevonatú acél markolat.

#### Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	100 mm
Keresztmetszet	10×4 mm
Termék fajtája	Univerzális reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40