

**Garant****Acél mérőhasáb 0. tűrési osztály, Névleges méret: 60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	481030 60
GTIN	4045197235176
Árucikk kategória	41L

**Leírás****Kivitel:**

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

**0. tűrési osztály** alpmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére. Nagyon nagy pontosságú mérőkészülékek beállítására. **Inkluzív visszavezethető vizsgálati jegyzőkönyv.**

**Figyelem:**

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Névleges méret	60 mm
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály	0
Alapanyag	ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Kalibrálás	L2

Termék fajtája

Mérőhasáb

**Szolgáltatások**

DAkKS kalibrálás Acél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm

028140 100

Kalibrálás Mérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm

028060 100