



Kerek reszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	514200 150
GTIN	4009215017861
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

Felületvágattal; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form F

Figyelem:

Reszelő nyéllel az 514201 sz. alatt érhető el.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	150 mm
Átmérő	6,3 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat (félsimító)
Vágat	2
Vágat típusa	félsimító
Alak	F
Alak leírása	kerek
Reszelőfelület	minden oldalon vágattal
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261

Termék fajtája

Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25