




Univerzális lapos reszelő nyéllal, speciális vágattal, Szár nélküli hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	515000 250
GTIN	4009215074680
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

Tompavégű laposreszelő speciális reszelőfogakkal és széles forgácstörökkel a könnyű és fáradságmentes reszeléshez és a nagyon jó forgácsolási teljesítményhez – a forgácstermek nem tömődnek el – jó forgácskivetés. **A lapos oldalak speciális vágattal, közülük az egyik oldal forgácstörő horonnyal a lehető legnagyobb reszelési teljesítmény érdekében. Hátoldal végigfutó vágattal a különösen finom felület-megmunkáláshoz. Tompa végű reszelők.** Műanyag nyél felakasztó furattal.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	25×6,3 mm
Szár nélküli hossz	250 mm
Termék fajtája	Univerzális reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20