

Garant**Acél mérőhasáb 0. tűrési osztály, Névleges méret: 22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 481030 22 |
| GTIN | 4045197235107 |
| Árucikk kategória | 41L |

Leírás**Kivitel:**

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

0. tűrési osztály alpmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére. Nagyon nagy pontosságú mérőkészülékek beállítására. **Inkluzív visszavezethető vizsgálati jegyzőkönyv.**

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--|
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Névleges méret | 22 mm |
| Szabvány | DIN EN ISO 3650 |
| Tűrési osztály | 0 |
| Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
| Kalibrálás | L2 |

Termék fajtája

Mérőhasáb

Szolgáltatások

KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm

028060 100

DAkKS kalibrálásAcél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm

028140 100