



Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető tokban 1-es vágat, Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	517100 300
GTIN	4009215074758
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak. A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, **robosztus, felgöngyölhető nylon tokban** szállítjuk.

A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.

Ütésálló műanyag nyéllal.

1-es vágat = nagyoló.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Tartalom:

5 darabos reszelőkészlet, 1–1 **lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel**.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	300 mm
Vágat	1
Szabvány	DIN 7261

Termék fajtája

Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20