

Garant**VHM teljes rádiusz nagyolómaró, TiAlN, Ø d11 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207507 16
GTIN	4045197883063
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**Kerek **recés profil** nagyolómaróhoz, a **rádiusz területén is.****Figyelem:****A 207512 sz. utódja.****Műszaki leírás**

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z másolómaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,113 mm
Élhossz L_c	32 mm
Teljes hossz L	92 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	8 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	HR

Tűrés névleges Ø	d11
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		