

Garant**VHM teljes rádusz nagyolómaró, TiAlN, Ø d11 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207505 16
GTIN	4045197882776
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**Kerek **recés profil** nagyolóhoz, a **rádusz területén is.****Figyelem:****A 207512 sz. utódja.****Műszaki leírás**

Szár Ø D _s	16 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm
Teljes hossz L	92 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,113 mm
Élhossz L _c	32 mm
Vágóél Ø D _c	16 mm
Spirálszög	45 fok
Rádusz R	8 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	HR

Tűrés névleges \varnothing	d11
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		