

**Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713T, 6×305 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558204 80 |
| GTIN | 4018875690802 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkonkorunddal (**ZA**) a nagy leválasztás érdekében. A **folyamatos önélézés** a normál korundhoz képest **hosszabb élettartamot** tesz lehetővé **nagyobb leválasztó teljesítmény** és állandó felületminőség mellett.

T-szövet (robusztus rugalmas) **speciális hajlékonysággal** szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

Felhasználás:

Minden **acél és acélötvözet, öntöttvas**, valamint színes és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Szemcsézet | 80 |
| Sorozat | ZK713T fogazás |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 6 mm |
| Csiszolószalag hossza | 305 mm |
| Terméknév attribútum | 6×305 mm |
| Termék fajtája | Csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | 35-40 m/s | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32-38 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 20-25 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 32-38 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 25-30 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 20-25 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 18-30 m/s | |
| Ti | alkalmas | 10-20 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 30-45 m/s | K |
| Fa | alkalmas | 23-26 m/s | |
| Száraz | alkalmas | | |