

PHOTONIC  
you will see

## LED-es gyűrűs fény szegmensvezérléssel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	492230
GTIN	4045197330192
Árucikk kategória	49K

### Leírás

**Kivitel:**

Természetes fehér fény, (40 LED, színhőmérséklet 5900K), fokozatmentes fényerő szabályozás. Szegmenskiválasztás (1/4 kör) és forgatás (jobbra / balra) az optimális kontrasztviszonyok elérése érdekében. Homogén megvilágítás és villogásmentes működés az egyenáramnak köszönhetően. Dióda élettartama 25000 óra. ESD csatlakozó a statikus feltöltődés elvezetéséhez. A lámpafej robusztus, karcsú felépítésű, belső Ø 66 mm, inkluzív adapter.

**Tartalom:**

Vezérlőkészülék, nemzetközi hálózati kapcsoló egység (100 – 240 V) és adapter Ø 66 mm-ről 58 mm-re.

**Opcionális tartozék:**

Tartozékok: adapter Ø 66 mm-ről 60 mm-re 492232 sz. 66/60 méret, diffúzor 492232 sz. DIFF méret, polárszűrő készlet 492232 sz. FILTER méret.

**Figyelem:**

Adapterek más objektív Ø-höz (Zeiss, Leica, Nikon) külön rendelésre szállítható.

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Körfény Ø	66 mm
Színhőmérséklet	5900 K
Körfény magassága	25 mm
Termék fajtája	Lámpa mérőeszközökhöz

---

**Tartozék**

Tartozék LED-es körfényhez Típus FILTER	492232 FILTER
Tartozék LED-es körfényhez Típus LIGHT	492232 LIGHT
Tartozék LED-es körfényhez Típus 66/60	492232 66/60
Tartozék LED-es körfényhez Típus DIFF	492232 DIFF