



## Kulcsreszelő, 2-es vágat Hossz 150 mm, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	518900 2
GTIN	4009215081411
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak**. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtaéhoz igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.

#### Figyelem:

Reszelőnyeleket lásd 519600, 519400, 519510 és 519550 sz.

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	16×1,8 mm
Alak leírása	lapos, párhuzamos
Szabvány	DIN 7283
Termék fajtája	Kulcsreszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		

INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

## Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100