

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, közepes, Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519120 300
GTIN	2050001696236
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgáctörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	31×7 mm
Szár nélküli hossz	300 mm
Finomsági fok	közepes
Éltávolság kb.	2 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	közepes
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Acél, acélöntvény, vörösréz, sárgaréz, bronz stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20