

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, közepes, Szár nélküli hossz: 350mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519120 350
GTIN	2050001696243
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgáctörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	350 mm
Keresztmetszet	36×7 mm
Finomsági fok	közepes
Éltávolság kb.	2 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	közepes
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Acél, acélöntvény, vörösréz, sárgaréz, bronz stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25