



Kulcsreszelő, 2-es vágat Hossz 100 mm, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	518700 1
GTIN	4009215005141
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak**. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtaéhoz igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.

Figyelem:

Reszelőnyeleket lásd 519600, 519400, 519510 és 519550 sz.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	10×1,4 mm
Alak leírása	lapos hegyes
Szabvány	DIN 7283
Termék fajtája	Kulcsreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		

GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 95 mm	519600 95
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 80 mm	519400 80
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519550 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25