

**Garant****Horonyüregelő tartó, hosszú Ø DS 25 mm, Min. horonyszélesség m: 2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290350 2      |
| GTIN              | 4045197882691 |
| Árucikk kategória | 29K           |

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

|  |          |
|--|----------|
| Csavar                                 | 290399 1 |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>           | 34,5 mm  |
| Alkalmas m horonyméret                 | 2 mm     |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 7,03 mm  |
| Középtelődés L <sub>3</sub>            | 3,65 mm  |
| Szár Ø                                 | 25 mm    |
| Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>            | 6,5 mm   |
| belső hűtés                            | igen     |
| Szárhossz L <sub>s</sub>               | 90 mm    |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Szár           | kombinált szár                    |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

---

## Tartozék

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Rögzítő csavar Típus 1 | 290399 1 |
|------------------------|----------|