



Sorjázó reszelő, speciális vágat műanyaghoz, Szár nélküli hossz: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	518300 150
GTIN	4009215088779
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtahoz igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A **speciális reszelők** precíziós automata gépeken készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.**

3 oldal keresztvágattal vágott, tompa végű.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	16×3 mm
Szár nélküli hossz	150 mm
Termék fajtája	Sorjázó reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		

GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	feltételesen alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110