

Garant**Csigafúró, hosszú HSS-E VA, bevonat nélkül, Ø DC h8: 1,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116070 1,8
GTIN	4045197027177
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Köszörült profil. Normál lélekvastagság és keresztél. Fényes felület.
Csúcskialakítás, Form C.

Előny:

Fúróperselyekkel vagy **mélyebb helyeken** végzendő fúrási munkákhoz.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshézag** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	53 mm
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D_c	1,8 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,01 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D_s	1,8 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 340
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	50,3 mm

Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		