

**Cirkon korund csiszolászalag (ZA) ZK713T, 40x760 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558304 80
GTIN	4018875873113
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű csiszolászalag cirkonkorunddal (**ZA**) a nagy leválasztás érdekében. A **folyamatos önélézés** a normál korundhoz képest **hosszabb élettartamot** tesz lehetővé **nagyobb leválasztó teljesítmény** és állandó felületminőség mellett.

T-szövet (robusztus rugalmas) **speciális hajlékonysággal** szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

Felhasználás:

Minden **acél és acélötvözet, öntöttvas**, valamint színes és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolászalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Sorozat	ZK713T fogazás
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	40 mm
Csiszolószalag hossza	760 mm
Terméknév attribútum	40×760 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Szárász	alkalmas		