



Sorjázó reszelő, speciális vágat műanyaghoz, Szár nélküli hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	518300 200
GTIN	4009215088786
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtahoz igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A **speciális reszelők** precíziós automata gépeken készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.**

3 oldal keresztvágattal vágott, tompa végű.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	200 mm
Keresztmetszet	20×3,5 mm
Termék fajtája	Sorjázó reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		

GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	feltételesen alkalmas

Tartozék

2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120