



Faráspoly, lapos, párhuzamos, 2-es vágat (közepes), Szár nélküli hossz: 250mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 519300 250 |
| GTIN | 4009215006858 |
| Árucikk kategória | 56B |

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők **a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.**

Lapos, párhuzamos oldalú

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|----------------------|
| Keresztmetszet | 25×6,3 mm |
| Szár nélküli hossz | 250 mm |
| Vágat | 2-es vágat (közepes) |
| Alak | A |
| Szabvány | DIN 7263 |
| Termék fajtája | Faráspoly |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas |
| Fa | alkalmas |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519600 110 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519600 120 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm | 519510 125 |
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm | 519400 140 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519550 120 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519510 110 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm | 519550 110 |