



Keretes fűrész élező reszelő, 3-as vágat (simító) lapos, egyenes szélek, Szár nélküli hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	518500 200
GTIN	4009215005448
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Speciális minőség, egyes vágatú és különösen acélból készült fafűrész-lapok élezéséhez.

Ezek a fűrészélező reszelők nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. **Minden oldalon vágattal.**

Éles szélekkel.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	20×4 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
Alak	E
Szabvány	DIN 7262
Termék fajtája	Fűrészélező reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	feltételesen alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20