



Karosszéria reszelők 350×36×4,7 mm, Fogazás: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	519200 2
GTIN	4007220016244
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon radiálisan tömör anyagból kimart élek; a felső oldalak **domború** alakúak – ez **megakadályozza** a reszelő széle által okozott karcolásokat a munkadarabon. A különleges élalak és a pozitív vágási szög nagy vágási teljesítményt biztosít.

Íves, mindkét oldalon vágattal.

Felhasználás:

Mindenfajta lemezmegmunkáláshoz, különösen **az autó- és karosszéria javító** iparban és **javításoknál. Ezekkel a karosszériareszelőkkel barázdamentes, sima felületek érhetőek el, melyek polírozás nélkül fényezhetőek.**

Műszaki leírás

Fogazás	2
Éltávolság kb.	2,5 mm
Finomsági fok	közepes
Keresztmetszet	36×4,7 mm
Teljes hossz	350 mm
Termék fajtája	Karosszériás reszelő

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Állítható reszelőlap tartó 350 mm-es karosszéria reszelőhöz Típus KFH350	519215 KFH350