



## Karosszéria reszelők 350×36×4,7 mm, Fogazás: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	519200 3
GTIN	4007220016251
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

Mindkét oldalon radiálisan tömör anyagból kimart élek; a felső oldalak **domború** alakúak – ez **megakadályozza** a reszelő széle által okozott karcolásokat a munkadarabon. A különleges élalak és a pozitív vágási szög nagy vágási teljesítményt biztosít.

**Íves, mindkét oldalon vágattal.**

#### Felhasználás:

Mindenfajta lemezmegmunkáláshoz, különösen **az autó- és karosszéria javító** iparban és **javításoknál. Ezekkel a karosszériareszelőkkel barázdamentes, sima felületek érhetőek el, melyek polírozás nélkül fényezhetőek.**

### Műszaki leírás

Éltávolság kb.	2,2 mm
Finomsági fok	finom
Fogazás	3
Keresztmetszet	36×4,7 mm
Teljes hossz	350 mm
Termék fajtája	Karosszériás reszelő

### Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
---	--------------

Állítható reszelőlap tartó 350 mm-es karosszéria reszelőhöz Típus KFH350	519215 KFH350
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40