



Kulcsreszelő, 2-es vágat Hossz 100 mm, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	518700 6
GTIN	4009215005165
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak**. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtaéhoz igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.

Figyelem:

Reszelőnyeleket lásd 519600, 519400, 519510 és 519550 sz.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	3,2 mm
Alak leírása	négylű
Szabvány	DIN 7283
Termék fajtája	Kulcsreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		

GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 70 mm	519400 70
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 95 mm	519600 95
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519550 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20