

**HOLEX**

**Reszelőkészlet 2K nyéllal, 5 darabos, felgöngyölhető tokban, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 200mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	517420 200
GTIN	4045197185006
Árucikk kategória	52A

## Leírás

### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak. A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, **robosztus, felgöngyölhető nylon tokban** szállítjuk.

A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.

**2-es vágat** = félsimító.

Ergonomikus 2 komponensű műanyag nyelekkel.

### Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

### Tartalom:

**5 darabos** reszelőkészlet, 1–1 **lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel**.

## Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	200 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat
Vágat	2
Szabvány	DIN 7261

Külön reszelők száma	5
Termék fajtája	Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40