



## Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 1,47mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 481050 1,47   |
| GTIN              | 4045197209795 |
| Árucikk kategória | 42K           |

### Leírás

#### Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

**Tűrési osztály 1** etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.

A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

#### Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

|                |  |
|----------------|--|
| Névleges méret | 1,47 mm  |
| Szabvány       | DIN EN ISO 3650  |
| Tűrési osztály | 1  |
| Alapanyag      | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
| Kalibrálás     | L2   |

Termék fajtája

Mérőhasáb

**Szolgáltatások**

KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm

028060 100

DAkKS kalibrálásAcél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm

028140 100