



## LED-es hideg fényforrás, Típus: F1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	492242 F1
GTIN	2050002047051
Árucikk kategória	49K

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy fényerejű, fényerő szabályozható hideg fényforrás hosszú élettartamú (>30000 h) és energiatakarékos LED-es technológiával (5800 K). Robusztus fémház, stabil és egymásra helyezhető. ESD csatlakozó a statikus feltöltődés elvezetéséhez. Rendkívül nagy fényűrűség foltfény esetén. Passzív hűtés, hangtalan és vibrációmentes.

#### Tartalom:

LED-es hideg fényforrás, két hajlítható fényvezetővel (Ø 4,5 mm, 550 mm hosszú), integrált fókuszlencsékkel Nemzetközi tápegységgel (100 – 240 V).

#### Opcionális tartozék:

Halogén szűrő 492244 sz. FILTER méret, lábkapcsoló 492244 sz. SWITCH méret és keresztmetszet váltó 492244 sz. LINE méret.

#### Figyelem:

További fényvezetők, megosztott körfénylámpák, színszűrők és egyéb tartozékok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

### Műszaki leírás

Súly	0,5 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Halogénnel összehasonlítható teljesítmény-leadás	100 W

Teljesítményfelvétel	22 W
Színhőmérséklet	5800 K
Teljes szélesség	110 mm
Teljes magasság	175 mm
Teljes hossz	196 mm
Megvilágítás erőssége	350 lm
Termék fajtája	Lámpa mérőeszközhöz

## Tartozék

Tartozékok LED-es hideg fényforráshoz Típus SWITCH	492244 SWITCH
Tartozékok LED-es hideg fényforráshoz Típus LINE	492244 LINE
Tartozékok LED-es hideg fényforráshoz Típus FILTER	492244 FILTER