

Garant**Kerámia mérőhasáb 1. tűrés osztály, Névleges méret: 1 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 481060 1 |
| GTIN | 4045197154149 |
| Árucikk kategória | 41L |

Leírás**Kivitel:**

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO_2). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

- **Tűrés osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.**

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO_2).

Előny:**Ideális a napi használathoz a gyártásban:**

- **Rozsdamentes.**
- **Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.**
- **Nem szükséges a használat utáni zsírzás.**
- **Lökéssel és ütéssel szemben ellenálló.**
- **Kétszer olyan kemény, mint az acél.**
- **10-szer nagyobb kopásállóság.**
- **Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.**
- **Nem-mágneses.**
- **Hideg összehegesztődés nem lehetséges.**
- **Csekély hővezető képesség.**

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--|
| Névleges méret | 1 mm |
| Szabvány | DIN EN ISO 3650 |
| Tűrési osztály | 1 |
| Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO ₂) |
| Kalibrálás | L2 |
| Termék fajtája | Mérőhasáb |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm | 028060 100 |
| DAkKS kalibrálásKerámia mérőhasáb Maximális hossz 100 mm | 028150 100 |