



## Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 60mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	481050 60
GTIN	4045197210234
Árucikk kategória	42K

### Leírás

#### Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

**Tűrési osztály 1** etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.

A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

#### Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Névleges méret	60 mm
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály	1
Alapanyag	ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Kalibrálás	L2

Termék fajtája

Mérőhasáb

**Szolgáltatások**

KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm

028060 100

DAkKS kalibrálásAcél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm

028140 100