

**Garant****Kerámia mérőhasáb 1. tűrés osztály, Névleges méret: 1,3mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 481060 1,3    |
| GTIN              | 4045197154279 |
| Árucikk kategória | 41L           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid ( $ZrO_2$ ). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

- **Tűrés osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.**

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid  $ZrO_2$ ).

**Előny:****Ideális a napi használathoz a gyártásban:**

- **Rozsdamentes.**
- **Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.**
- **Nem szükséges a használat utáni zsírzás.**
- **Lökéssel és ütéssel szemben ellenálló.**
- **Kétszer olyan kemény, mint az acél.**
- **10-szer nagyobb kopásállóság.**
- **Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.**
- **Nem-mágneses.**
- **Hideg összehegesztődés nem lehetséges.**
- **Csekély hővezető képesség.**

**Figyelem:**

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

## Műszaki leírás

|                |  |
|----------------|--|
| Névleges méret | 1,3 mm   |
| Szabvány       | DIN EN ISO 3650                                  |
| Tűrési osztály | 1  |
| Alapanyag      | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO <sub>2</sub> ) |
| Kalibrálás     | L2   |
| Termék fajtája | Mérőhasáb  |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm | 028060 100 |
| DAkKS kalibrálásKerámia mérőhasáb Maximális hossz 100 mm  | 028150 100 |