

HOLEX**Videó endoszkóp rugalmas szondával, Ø 5,5 mm, Szondahossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492925 2000
GTIN	4045197511812
Árucikk kategória	42L

Leírás**Kivitel:**

Alapkészülék 2,5 col LCD kijelzővel. Zoom üzemmód (1,5x), a kép- és videófelvevételek SD memóriakártyára tárolhatóak. USB és AV kimenet adatátvitelhez. Integrált, újratölthető lítium-ion akkumulátor (3,7 V).

Tartalom:

Robusztus, vízálló és porzáró szállítókoszár. SD memóriakártya, 492958 sz. hálózati tápegység (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB adatkábel, AV kábel, tisztítókészlet, 492926 sz. lítium-ion akku. 1 szonda 492938 sz. 2000 méret (IP67), felcsavarozható szondatükör 492950 sz. (70°; 90°; 110°) és mágnes.

Műszaki leírás

Hossz	207 mm
Szondahossz	2000 mm
Súly	0,558 kg
Szélesség	118 mm
Fókuszált mélységélesség	16 – 60 mm

Kijelző felbontás	320×240 px
Magasság	38 mm
Kamera felbontás	640×480 px
Felvétel formátum	JPEG / AVI (30 fps)
Üzemi hőmérséklet	0 - 50 °C
Energiaellátás	Vezetékes
Szonda Ø	5,5 mm
Termék fajtája	Endoszkóp

Tartozék

Hálózati adapter endoszkóphoz	492958
Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492940 2000
Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492938 2000
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492936 1000
Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas Szondahossz 1000 mm	492942 1000
Lítium-ion akkumulátor	492926
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492934 1000