



Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	481050 80
GTIN	4045197210265
Árucikk kategória	42K

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

Tűrési osztály 1 etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.

A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Névleges méret	80 mm
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály	1
Alapanyag	ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Kalibrálás	L2

Termék fajtája

Mérőhasáb

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Acél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm

028140 100

Kalibrálás Mérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm

028060 100