

**HOLEX****Videó endoszkóp mérőraszteres kijelzővel és rugalmas szondával, Ø 5,5 mm,  
Szondahossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492928 2000
GTIN	4045197565419
Árucikk kategória	42L

**Leírás****Kivitel:**

Alapkészülék 3,5 col LCD kijelzővel és 2 m hosszú, rugalmas szondával (Ø 5,5 mm, látás iránya 0°). Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67). Zoom üzemmód (2×), tükör üzemmód (Mirror). Képi nyílásszög 60°, képélesség- és fényerő szabályozás, fekete-fehér kép üzemmód kontrasztos képek érdekében, a kép- és videófelvetelek SD memóriakártyára tárolhatóak, USB és AV kimenet az adat és képátvitelhez. Szonda nagy fényerejű elülső LED-ekkel 0°-os, és oldalsó LED-ekkel 90°-os látásirányhoz.

**Oldalsó LED-es üzemmód:** Felcsavarozható szondatükör (110°) használata esetén az oldalsó LED-ek bekapcsolásával kizárhatóak képről a zavaró visszaverődések.

**Mérőraszter üzemmód:** Egy tárgy felmérése a képernyő felületén a mérőgomb használatával. Mérőmező mérete 20×15 mm.

**Megvilágítás üzemmód:** Kezelőgombok a kép világításának ki- és bekapcsolásához. Nagy üreges terekben és/vagy nagyon sötét környezetben történő használathoz.

**Kép forgatása:** A kép 90°-os elforgatása a kezelőgombokkal az óramutató járásával megegyező irányba.

**Felhasználás:**

Például hegesztési varratok gyors ellenőrzéséhez. A hibák közvetlenül az ellenőrzés során felmérhetőek.

**Tartalom:**

1× 492940 sz. 2000 méretű szonda (IP67), szállítókoszor, felcsavarozható szondatükör (110°), SD memóriakártya, mérőtapintó, USB adatkábel, tisztítószer készlet és 4 db 081551 sz. LR6 méretű elem.

**Műszaki leírás**

Magasság	55 mm
Szélesség	123 mm
Szondahossz	2000 mm
Fókuszált mélységélesség	16 – 60 mm
Hossz	275 mm
Kijelző felbontás	320×240 px
Súly	0,37 kg
Kamera felbontás	640×480 px
Felvétel formátum	JPEG / AVI (30 fps)
Üzemi hőmérséklet	0 - 60 °C
A tartalmazott elemek száma	4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR6
Energiaellátás	Elemes
Szonda Ø	5,5 mm
Termék fajtája	Endoszkóp

**Tartozék**

Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492936 1000
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492940 2000
Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas Szondahossz 1000 mm	492942 1000
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492934 1000

