



Sarokpolírozó WPO, Típus: 72214950



Rendelési adatok

Rendelés száma	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a behelyezett szerszám optimális használatához.**
- **Felfogó tuskével teljes értékű szatináló gépként is használható hosszanti munkákhoz.**
- **Maximális fordulatszám-stabilitás minden terhelésnél, a teljes beállítási tartományban.**
- **Indítás-letiltás az áramkimaradás utáni újbóli bekapcsolódás megakadályozására.**

Tartalom:

Finom sarokpolírozó WPO 14-25E, segédmarkolat. 1 szállítókoszár, 1 tartó (billenthető), védőkengyel, felfogótüske hengerléshez és görgőzéshez (100 mm), elasztikus csiszolóhenger, (100×100 mm, 60-as szemcse), lamellás filchenger (100×100 mm, 180-as szemcse) támasztányér tépőzárral (Ø 115 mm, M14), 1 csiszolóvliés hullámos redőzéssel 30×150 mm, felfogó tüske 15–50 mm, 10 csiszolóvliés tépőzárral (Ø 115 mm finom).

Opcionális tartozék:

Alapkészlet felületekhez, 077718 sz. F méret, szatináló készlet profilokhoz, 077718 sz. S méret, polírozó készlet, 077718 sz. P méret, cső-készlet, 077718 sz. R méret.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1200 W
Gyártó jelölése	WPO nem induló készlet

Súly	2,4 kg
Szerszámbefogás	M14
Max. polírozó szerszám Ø	250 mm
Max. vibráció EN szerint	3,5 m/s ²
Fordulatszám-tartomány	900 - 2500 min ⁻¹
Csomagolás	Szállítókosár
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Polírozó

Tartozék

Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus S	077718 S
Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus F	077718 F
Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus R	077718 R