



Faráspoly, kerek, 2-es vágat (közepes), Szár nélküli hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519370 250
GTIN	4009215007398
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők **a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.**

Kerek

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Átmérő	10 mm
Vágat	2-es vágat (közepes)
Alak	E
Szabvány	DIN 7263
Termék fajtája	Faráspoly

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		

Fa alkalmas

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120