



## Precíziós laposreszelő, keskeny, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/00



### Rendelési adatok

Rendelés száma	522100 200/00
GTIN	613548064962
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

**A svájci precíziós reszelők** kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. **65–66 HRC** keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, **enyhén ívelt alakúak**, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. Így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el. **Lapos oldalak vágattal; tompa végű.**

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	8,3×3,5 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
A német vágatnak felel meg	1
Termék fajtája	Precíziós reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas

## Tartozék

2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120