

Keményfa reszelőnyél, Teljes hossz: 120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519400 120
GTIN	2050001029546
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Keményfából, a PEFC által tanúsított faállományból, kézre álló alakkal. Szorítógyűrű **varrat nélküli acélcsőből**, mélyen a nyélbe préselve; így a nyél a reszelő beütésekor nem repedhet szét. A szorító nem oldható le a nyélről.

Műszaki leírás

Alkalmos reszelőhosszhoz (lapos-, háromélű, félkerek reszelő)	150 - 200 mm
Teljes hossz	120 mm
Reszelőhosszhoz (négyélű-, kerek reszelő)	250 mm
Szabvány	DIN 395
Termék fajtája	Nyél