



Precíziós laposreszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 150/1



Rendelési adatok

Rendelés száma	520100 150/1
GTIN	613548065754
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. **65–66 HRC** keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, **enyhén ívelt alakúak**, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. Így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el. **3 oldal vágott; tompa végű.**

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	150 mm
Keresztmetszet	18,5×4 mm
A német vágatnak felel meg	2 – 3
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519550 100
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 80 mm	519400 80
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 95 mm	519600 95