



## Faráspoly, félkerek, 2-es vágat (közepes), Szár nélküli hossz: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	519330 300
GTIN	4009215007213
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők **a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.**

#### Félkerek

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	29×9 mm
Szár nélküli hossz	300 mm
Vágat	2-es vágat (közepes)
Alak	C
Szabvány	DIN 7263
Termék fajtája	Faráspoly

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		

Fa alkalmas

## Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120