

Keményfa reszelőnyél, Teljes hossz: 140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519400 140
GTIN	2050001029553
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Keményfából, a PEFC által tanúsított faállományból, kézre álló alakkal. Szorítógyűrű **varrat nélküli acélcsőből**, mélyen a nyélbe préselve; így a nyél a reszelő beütésekor nem repedhet szét. A szorító nem oldható le a nyélről.

Műszaki leírás

Alkalmos reszelőhosszhoz (lapos-, háromélű, félkerek reszelő)	250 mm
Reszelőhosszhoz (négyélű-, kerek reszelő)	300 - 350 mm
Teljes hossz	140 mm
Szabvány	DIN 395
Termék fajtája	Nyél