


**Garant****Lamellás csiszoló (CER), 80-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 30X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554160 30X10
GTIN	4045197882295
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.  
Csiszoló lamellák **kerámia szemcsével (CER)** szórva.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Szár Ø	6 mm
Ajánlott fordulatszám	16000 min <sup>-1</sup>
Fej Ø	30 mm
Maximális fordulatszám	25400 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	10 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	80-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételelesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		