

**Faráspoly, félkerek, 3-as vágat (finom), Szár nélküli hossz: 250mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 519340 250    |
| GTIN              | 4009215007183 |
| Árucikk kategória | 56B           |

**Leírás****Kivitel:**

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők **a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.**

**Félkerek****Műszaki leírás**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Szár nélküli hossz | 250 mm             |
| Keresztmetszet     | 25×7 mm            |
| Vágat              | 3-as vágat (finom) |
| Alak               | C                  |
| Szabvány           | DIN 7263           |
| Termék fajtája     | Faráspoly          |

**Felhasználói adatok**

|              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg       | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas |                |         |

Fa alkalmas

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm               | 519400 140    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm                | 519510 125    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm                | 519510 110    |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm         | 519600 110    |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm                | 519550 110    |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm         | 519600 120    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm                | 519550 120    |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |