

**VALTITAN precíziós laposreszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 200/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	521150 200/2
GTIN	613548062104
Árucikk kategória	53B

**Leírás****Kivitel:**

**VALTITAN nagy teljesítményű tűreszelők** rendkívül jó kopásállósággal az **1200 HV** felületkeménységnek köszönhetően. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal. Legnagyobb forgácsolási teljesítmény és tartósság. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra rozsdásodó maradványokat.

**Lapos oldalak vágattal; tompa végű.**

**Műszaki leírás**

Szár nélküli hossz	200 mm
Keresztmetszet	14,5×4,5 mm
A német vágatnak felel meg	4
Termék fajtája	Precíziós reszelő

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

## Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110