



## Fareszelő, félkerek, Speciális vágat, Szár nélküli hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	519350 250
GTIN	4009215004687
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők **a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.**

#### Félkerek

### Műszaki leírás

Keresztmetszet	25×7 mm
Szár nélküli hossz	250 mm
Vágat	Speciális vágat
Alak	C
Szabvány	DIN 7263
Termék fajtája	Fareszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		

Fa alkalmas

**Tartozék**

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm	519400 140
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25