

**Garant****Kerámia mérőhasáb 1. tűrés osztály, Névleges méret: 60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	481060 60
GTIN	4045197154705
Árucikk kategória	41L

**Leírás****Kivitel:**

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid ( $ZrO_2$ ). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

- **Tűrés osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.**

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid  $ZrO_2$ ).

**Előny:****Ideális a napi használathoz a gyártásban:**

- **Rozsdamentes.**
- **Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.**
- **Nem szükséges a használat utáni zsírzás.**
- **Lökéssel és ütéssel szemben ellenálló.**
- **Kétszer olyan kemény, mint az acél.**
- **10-szer nagyobb kopásállóság.**
- **Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.**
- **Nem-mágneses.**
- **Hideg összehegesztődés nem lehetséges.**
- **Csekély hővezető képesség.**

**Figyelem:**

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

## Műszaki leírás

Névleges méret	60 mm
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály	1
Alapanyag	Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO <sub>2</sub> )
Kalibrálás	L2
Termék fajtája	Mérőhasáb

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm	028060 100
DAkKS kalibrálásKerámia mérőhasáb Maximális hossz 100 mm	028150 100