



Mérőhasáb tartozék-készlet, Készlet tartalma: 8



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 481500 8 |
| GTIN | 4030489221159 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Felhasználás:

Mérőhasábok precíz mérőkészülékekhez, előrajzoló készülékekhez és beállító idomszerekhez történő használatára.

Tartalma:

Rajzhegy: 1 db

Központosító csúcs: 1 db

482900 sz. tartóláb: 1 db

481700 sz. mérőhasáb tartó: 1-1 db 0 - 50; 0 - 100; 100 - 200 méret 1-1 pár 481900 sz. mérőcsőr a 4; 10 méretben

Tartalma:

1-1 pár 481900 sz. mérőcsőr: 4, 10 méret

Rajzhegy: 1 db

Központosító csúcs: 1 db

Tartóláb 482900 sz.: 1 db

481700 sz. mérőhasáb tartó: 1-1 db 0 – 50; 0 – 100; 100 – 200 méret

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------------|
| Készlet tartalma | 8 |
| Csomagolás | Stabil doboz |

| Termék fajtája | Előrajzoló készülék és beállító etalon mérőhasáb |
|---|--|
| Tartozék | |
| Párhuzamos lapú sík mérőszár pár Típus 125 | 481902 125 |
| Mérőcsőr pár hengeres toldattal Toldat Ø csőpáronként 4 mm | 481900 4 |
| Mérőcsőr pár hengeres toldattal Toldat Ø csőpáronként 16 mm | 481900 16 |
| Mérőhasáb tartó gyorsállítással Befogási tartomány 100-200 mm | 481700 100-200 |
| Párhuzamos lapú sík mérőszár pár Típus 100 | 481902 100 |
| Mérőcsőr pár hengeres toldattal Toldat Ø csőpáronként 10 mm | 481900 10 |
| Sík mérőszár pár Típus 100 | 481901 100 |
| Mérőhasáb tartó gyorsállítással Befogási tartomány 200-400 mm | 481700 200-400 |
| Mérőcsőr pár hengeres toldattal Toldat Ø csőpáronként 20 mm | 481900 20 |
| Sík mérőszár pár Típus 125 | 481901 125 |
| Mérőhasáb tartó gyorsállítással Befogási tartomány 0-100 mm | 481700 0-100 |
| Tartóláb | 482900 |