



Csiszolószalag Cubitron™II 994F, 150×2000 mm, Szemcsézet: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	558446 36
GTIN	4046719801503
Árucikk kategória	53S

Leírás

Kivitel:

Cubitron™ II 994F csiszolószalag tiszta, precíziós kialakítású kerámia szemcsével extrém stabil ZF poliészter szövet alapon. Nagyteljesítményű csiszolószalag nagy élstabilitással **életörési munkákhoz és nehéz leválasztó csiszoláshoz alumíniumon** (a 558190 ALU sz. csiszoló zsírral) és **acélon**. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagának köszönhetően.

ZF poliészter szövet (nagyon robusztus) nagy élstabilitással, a szalag nem lyukad ki. **Kifejezetten alumínium megmunkálásához.**

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Sorozat	Cubitron™II 994F
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	150 mm
Csiszolószalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	150×2000 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		