



Acél mérőhasáb 2. tűrési osztály, Névleges méret: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	481070 40
GTIN	4045197210524
Árucikk kategória	42K

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

Tűrési osztály 2, munka- és beállító mérőhasáb gyártáshoz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Névleges méret	40 mm
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály	2
Alapanyag	ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Kalibrálás	L2
Termék fajtája	Mérőhasáb

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás	Acél mérőhasáb Maximális hossz 100 mm	028140 100
Kalibrálás	Mérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 100 mm	028060 100